FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél** Tűzi **horganyzott 8.8 M33X120**

Cikkszám	01400.330.120
Márka	-
UBB	950351941584
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409812
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M33
Hossz	120 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek.Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejescsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók.A

Szabványok

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

hozzájuk tartozó ISO METRIKUS csavaranyák menete megfelel a galvanizálás UTÁN a 6H tűrési osztály előírásainak, így tökéletesen illeszkednek a fejescsavarokra.ISO metrikus

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	120
P	3.5
s	50

Műszaki **rajz**

