



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 8.8/8 M10X90

Cikkszám	01405.100.090
Márka	-
UBB	500574457981
UNSPSC	31161620
EAN	8715494311403
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	90 mm
Osztály	8.8/8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Csak teli doboz. Az európai építkezéseknek meg kell felelniük az Építkezése Termékek Szabályozásának (CPR) 305/2011, hogy a termékek és személyek biztonságát garantálják. A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a harmonizált európai sztenderdet kell

Szabványok

EN	15048
ISO	4014/4032

használni (hEN sztenderd).A nem előterhelt szerkezeti csavarok esetében az EN 15048-1 használata megengedett.Az ISO 4014/4017 (korábban DIN 931/933) és az ISO 4032 (korábban DIN 934)-hez képest az EN 15048-1 fejbeütése tartalmazza az 'SB' (Structural bolting- szerkezeti csavar) megjelölést, valamint a csomagoláson fel van tüntetve a CE jelölés.A gyártónak CE minősítéssel kell rendelkeznie, hogy EN 15048-1 szerinti kötőelemeket gyárthasson.A csavarok és az anyák egybe csomagolva kerülnek leszállításra egy lezárt dobozban.Elérhető a teljesítménynyilatkozat (DoP).ISO metrikus

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
m (max.)	8.4
P	1.5
s	16

Műszaki rajz

