
FABORY



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 8.8/8 M12X60

Cikkszám	01405.120.060
Márka	-
UBB	500574458559
UNSPSC	31161620
EAN	8715494283731
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M12
Hossz	60 mm
Osztály	8.8/8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Csak teli doboz.Az európai építkezéseknek meg kell felelniük az Építkezése Termékek Szabályozásának (CPR) 305/2011,hogy a termékek és személyek biztonságát garantálják.A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a harmonizált európai sztenderdet kell

Szabványok

EN	15048
ISO	4014/4032

használni (hEN sztenderd).A nem előterhelt szerkezeti csavarok esetében az EN 15048-1 használata megengedett.Az ISO 4014/4017 (korábban DIN 931/933) és az ISO 4032 (korábban DIN 934)-hez képest az EN 15048-1 fejbeütése tartlmazza az 'SB' (Structural bolting- szerkezeti csavar) megjelölést, valamint a csomagoláson fel van tüntetve a CE jelölés.A gyártónak CE minősítéssel kell rendelkeznie, hogy EN 15048-1 szerinti kötőelemeket gyárthasson.A csavarok és az anyák egybe csomagolva kerülnek leszállításra egy lezárt dobozban.Elérhető a teljesítménynyilatkozat (DoP).ISO metrikus

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Műszaki **rajz**

