



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 8.8/8 M20X200

Cikkszám 01405.200.200

Márka -

UBB 500613361574

UNSPSC 31161620

EAN 8715494428231

csom. 10 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	200 mm
Osztály	8.8/8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info Csak teli
doboz.Az európai
építkezéseknek
meg kell felelniük
az Építkezése
Termékek
Szabályozásának
(CPR)
305/2011,hogy
a termékek
és személyek
biztonságát
garantálják.A legtöbb
esetben ez azt
jelenti, hogy a
harmonizált európai
sztenderdet kell

Szabványok

ISO	4014/4032
EN	15048

használni (hEN
szenderd).A
nem előterhelt
szerkezeti csavarok
esetében az EN
15048-1 használata
megengedett.Az
ISO 4014/4017
(korábban DIN
931/933) és az ISO
4032 (korábban
DIN 934)-hez
képest az EN
15048-1 fejbeütése
tartalmazza az
'SB' (Structural
bolting- szerkezeti
csavar) megjelölést,
valamint a
csomagoláson fel
van tüntetve a CE
jelölés.A gyártónak
CE minősítéssel
kell rendelkeznie,
hogy EN 15048-1
szerinti kötőelemeket
gyárthasson.A
csavarok és az
anyák egybe
csomagolva
kerülnek leszállításra
egy lezárt
dobozban.Elérhető a
teljesítménynyilatkozat
(DoP).ISO metrikus

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	200
m (max.)	18
P	2.5
s	30

Műszaki rajz

