



Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 8.8/8 M36X90

Cikkszám	01415.360.090
Márka	-
UBB	500613690758
UNSPSC	31161620
EAN	8715494456364
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M36
Hossz	90 mm
Osztály	8.8/8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Csak teli doboz. Az európai építkezéseknek meg kell felelniük az Építkezése Termékek Szabályozásának (CPR) 305/2011, hogy a termékek és személyek biztonságát garantálják. A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a harmonizált európai sztenderdet kell

Szabványok

EN	15048
ISO	4017/4032

használni (hEN
szenderd).A
nem előterhelt
szerkezeti csavarok
esetében az EN
15048-1 használata
megengedett.Az
ISO 4014/4017
(korábban DIN
931/933) és az ISO
4032 (korábban
DIN 934)-hez
képest az EN
15048-1 fejbeütése
tartalmazza az
'SB' (Structural
bolting- szerkezeti
csavar) megjelölést,
valamint a
csomagoláson fel
van tüntetve a CE
jelölés.A gyártónak
CE minősítéssel
kell rendelkeznie,
hogy EN 15048-1
szerinti kötőelemeket
gyárthasson.A
csavarok és az
anyák egybe
csomagolva
kerülnek leszállításra
egy lezárt
dobozban.Elérhető a
teljesítménynyilatkozat
(DoP).ISO metrikus

Műszaki specifikációk

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	90
m (max.)	31
P	4
s	55

Műszaki rajz

