



Hatlapú alacsony csavaranya, túlméretes menettel DIN 439 2 Acél Tűzi horganyzott 04 M22

Cikkszám	01580.220.001
Márka	-
UBB	950355026572
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413536
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M22
Osztály	04
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Ezek a hatlapú csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, **TÚLMÉRETES** menettel ellátott fejecscsavarokhoz és csavarokhoz, valamint **TÚLMÉRETES** menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók. A csavaranyákba a menetet a galvanizálás **UTÁN** fúrják, és azok **NEM** tesznek eleget az ISO metrikus tűrések

Szabványok

DIN	439-2
NEN	2334-B
NF	E25-405-1
ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M

FABORY

előírásainak. A
korrózió-állóságot
a bevonat nélküli
menettel ellátott
csavaranyák
felszerelése
nem befolyásolja
kedvezőtlenül. túlméretes

Műszaki specifikációk

d-D	M22
m	11
P	2.5
s	32

Műszaki rajz

