

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Horganyzott 10.9 M24X140

Cikkszám	04102.240.140
Márka	-
UBB	500648139474
UNSPSC	31161620
EAN	8717077209817
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Hossz	140 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	140
P	3

Műszaki rajz



