FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X35**

Cikkszám	04105.080.035
Márka	-
UBB	500505620293
UNSPSC	31161620
EAN	8715494438933
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M8
Hossz	35 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3

Műszaki **rajz**



L (mm)	35
P	1.25
s	13