

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X65

Cikkszám	04105.080.065
Márka	-
UBB	500645020453
UNSPSC	31161620
EAN	8717077051683
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	65 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3

Műszaki rajz



L (mm)	65
P	1.25
S	13

FABORY