

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X40

Cikkszám	04105.100.040
Márka	-
UBB	500505560622
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439077
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	40 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10

Műszaki rajz



k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

FABORY