

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X60

Cikkszám	04105.100.060
Márka	-
UBB	500505560960
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439121
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	60 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10

Műszaki rajz



k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

FABORY