FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X80**

Cikkszám	04105.100.080
Márka	-
UBB	500505561125
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439152
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M10
Hossz	80 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10

Műszaki **rajz**



k	6.4
L (mm)	80
P	1.5
s	17

FABORY