

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X70

Cikkszám	04105.120.070
Márka	-
UBB	500505561877
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439299
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	70 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12

Műszaki rajz



k	7.5
L (mm)	70
P	1.75
s	19

FABORY