

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X80

Cikkszám	04105.120.080
Márka	-
UBB	500505561950
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439312
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	80 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12

Műszaki rajz



k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	19

FABORY