

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X65

Cikkszám	04105.160.065
Márka	-
UBB	500575130413
UNSPSC	31161620
EAN	8715494313995
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	65 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Szabványok

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16

Műszaki rajz



k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

FABORY