

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X90

Cikkszám	04105.200.090
Márka	-
UBB	500505564764
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439657
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	90 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L \geq 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20

Műszaki rajz



k	12.5
L (mm)	90
P	2.5
s	30

FABORY