FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X120**

Cikkszám	04105.200.120
Márka	-
UBB	500505564921
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439695
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M20
Hossz	120 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20

Műszaki **rajz**



k	12.5
L (mm)	120
P	2.5
s	30