

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X160

Cikkszám	04105.200.160
Márka	-
UBB	500505565183
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440417
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	160 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20

Műszaki rajz



k	12.5
L (mm)	160
P	2.5
s	30

FABORY