

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X100

Cikkszám	04105.240.100
Márka	-
UBB	500505565597
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440523
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Hossz	100 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24

Műszaki rajz



k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

FABORY