

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X160

Cikkszám	04105.240.160
Márka	-
UBB	500505565837
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440622
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Hossz	160 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24

Műszaki rajz



k	15
L (mm)	160
P	3
s	36

FABORY