

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X180

Cikkszám	04105.240.180
Márka	-
UBB	500505565910
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440646
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Hossz	180 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24

Műszaki rajz



k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

FABORY