FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 12.9 M10X50**

Cikkszám	04108.100.050
Márka	-
UBB	955351408344
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849631
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M10
Hossz	50 mm
Osztály	12.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Szabványok

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Műszaki **rajz**



L (mm)	50
P	1.5
s	17