

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 12.9 M20X140

Cikkszám	04108.200.140
Márka	-
UBB	955351412049
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850002
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	140 mm
Osztály	12.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Szabványok

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Műszaki rajz



L (mm) 140

P 2.5

s 30