

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 12.9 M24X80

Cikkszám	04108.240.080
Márka	-
UBB	955351412205
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850026
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Hossz	80 mm
Osztály	12.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Szabványok

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Műszaki rajz



L (mm) 80

P 3

s 36