FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 12.9 M30X90**

Cikkszám	04108.300.090
Márka	-
UBB	955351412536
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850057
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M30
Hossz	90 mm
Osztály	12.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Szabványok

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Műszaki **rajz**



L (mm)	90
P	3.5
s	46