

## Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M8X60

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | 04110.080.060            |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 954351348790             |
| UNSPSC    | 31161620                 |
| EAN       | 8715492117397            |
| csom. 200 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Átmérő                  | M8                |
| Hossz                   | 60 mm             |
| Osztály                 | 10.9              |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon           |
| Fej alak                | Hatszögletű fej   |
| Anyag                   | Acél              |
| Menetirány              | Jobb              |
| Felületkezelés          | Felületkezeletlen |
| Menetek                 | Metrikus menet    |

Info

Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement.

### Szabványok

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 933        |
| ISO  | 4017       |
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Műszaki specifikációk

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M8   |
| k      | 5.3  |
| L (mm) | 60   |
| P      | 1.25 |
| s      | 13   |

### Műszaki rajz

