FABORY

Hatlapfejű **tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M10X30**

Cikkszám	04110.100.030
Márka	-
UBB	950351330994
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117472
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M10
Hossz	30 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki **specifikációk**

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1.5
s	17

Műszaki **rajz**

