

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M10X80

Cikkszám	04110.100.080
Márka	-
UBB	954351349293
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117557
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	80 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017

Műszaki specifikációk

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	80
P	1.5
s	17

Műszaki rajz

