

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M12X16

Cikkszám	04110.120.016
Márka	-
UBB	954351271398
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117588
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	16 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Műszaki specifikációk

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	16
P	1.75
s	19

Műszaki rajz

