

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M14X80

Cikkszám	04110.140.080
Márka	-
UBB	954351349863
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117847
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Hossz	80 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80
P	2
s	22

Műszaki rajz

