

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M20X30

Cikkszám	04110.200.030
Márka	-
UBB	953351009055
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118080
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	30 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Műszaki specifikációk

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	30
P	2.5
s	30

Műszaki rajz

