FABORY

Hatlapfejű **tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M20X70**

Cikkszám	04110.200.070
Márka	-
UBB	950351964198
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118158
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M20
Hossz	70 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki **specifikációk**

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Műszaki **rajz**

