FABORY

Hatlapfejű **tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M24X80**

Cikkszám	04110.240.080
Márka	-
UBB	950351964768
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118349
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M24
Hossz	80 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Műszaki **specifikációk**

d-D	M24
k	15
L (mm)	80
P	3
s	36

Műszaki **rajz**

