

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M27X80

Cikkszám	04110.270.080
Márka	-
UBB	950351965591
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118431
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M27
Hossz	80 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Műszaki rajz

