

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Horganyzott 10.9 M6X40

Cikkszám	04112.060.040
Márka	-
UBB	500648144730
UNSPSC	31161620
EAN	8717077210349
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	40 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M6
k	4
L (mm)	40
P	1
s	10

Műszaki rajz

