

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott 10.9 M8X25

Cikkszám	04115.080.025
Márka	-
UBB	500648315926
UNSPSC	31161620
EAN	8717077236325
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	25 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Műszaki rajz

