

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X10

Cikkszám	04116.060.010
Márka	-
UBB	500575130587
UNSPSC	31161620
EAN	8715494314008
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	10 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Szabványok

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Műszaki specifikációk

d-D	M6
k	4
L (mm)	10
P	1
s	10

Műszaki rajz

