FABORY

Hatlapfejű **tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X40**

Cikkszám	04116.200.040
Márka	-
UBB	500571179422
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145268
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M20
Hossz	40 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Szabványok

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Műszaki **specifikációk**

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	40
P	2.5
s	30

Műszaki **rajz**

