




Hatlapfejű csavar peremmel, metrikus finom menettel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 10.9 M8X1,00X30

Cikkszám	04135.080.030
Márka	-
UBB	500500967889
UNSPSC	31161620
EAN	8715494038799
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	30 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus finom menet

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.A
hatlapfejű
peremes csavar
különleges műszaki
tulajdonságai:A
perem lehetővé
teszi a fellépő erő
elosztását nagyobb
területen, ennek
következtében
kisebb felületi
nyomást

Szabványok

DIN	6921
ASME	≈B18.2.3.4M
EN	≈1665
ISO	≈4162

FABORY

eredményez.A
perem nagyobb
(túlméretes) és/vagy
bordázott furatokat
fedhet le.Alátét nem
szükséges.

Műszaki specifikációk

b (min.)	22
d-D	M8
dc (max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	30
P	1
s	13

Műszaki rajz

