




Hatlapfejű csavar peremmel, metrikus finom menettel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 10.9 M10X1,25X40

Cikkszám	04135.100.040
Márka	-
UBB	955351423509
UNSPSC	31161620
EAN	8715493858107
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	40 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus finom menet

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.A
hatlapfejű
peremes csavar
különleges műszaki
tulajdonságai:A
perem lehetővé
teszi a fellépő erő
elosztását nagyobb
területen, ennek
következtében
kisebb felületi
nyomást

Szabványok

ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	6921
ISO	≈4162
EN	≈1665

FABORY

eredményez.A
perem nagyobb
(túlméretes) és/vagy
bordázott furatokat
fedhet le.Alátét nem
szükséges.

Műszaki specifikációk

b (min.)	26
d-D	M10
dc (max.)	22.3
k (max.)	9.2
L (mm)	40
P	1.25
s	15

Műszaki rajz

