
FABORY



Hatlapfejű **csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M5X10**

Cikkszám	04137.050.010
Márka	-
UBB	500648942935
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238428
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M5
Hossz	10 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők

Szabványok

EN	≈1665
DIN	6921
ISO	≈4162
ASME	≈B18.2.3.4M

a karimával.Nincs szükség alátétre.

Műszaki **specifikációk**

b (min.)	16
d-D	M5
dc (max.)	11.8
k (max.)	5.4
L (mm)	10
P	0.8
s	8

Műszaki **rajz**

