



Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M6X12

Cikkszám	04137.060.012
Márka	-
UBB	500648943354
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238466
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M6
Hosszúság (L) (mm)	12
Megjegyzések	Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával. Nincs szükség alátétre.
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may

Szabványok

DIN	6921
ASME	≈B18.2.3.4M
EN	≈1665
ISO	≈4162

cause hydrogen embrittlement.

FABUKY OF COURSE.

Műszaki specifikációk

b (min.)	18
d _c (max.)	14.2
k (max.)	6.6
P	1
s	10

Műszaki rajz

