



Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M8X10

Cikkszám	04137.080.010
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	500648943842
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8717077238510
-----	---------------

csom. 200	Csak bontatlan csomagban
-----------	-----------------------------

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M8
--------------	----

Hosszúság (L) (mm)	10
--------------------	----

Megjegyzések	Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával. Nincs szükség alátétre.
--------------	---

Osztály	10.9
---------	------

Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
-------------------------	---------

Fej alak	Hatszögletű fej
----------	-----------------

Anyag (hossz)	Acél
---------------	------

Menetirány	Jobb
------------	------

Felületkezelés	Horganyzott
----------------	-------------

Menetek	Metrikus menet
---------	----------------

Info	Warning: electroplating of these products may
------	---

Szabványok

ISO	≈4162
-----	-------

EN	≈1665
----	-------

ASME	≈B18.2.3.4M
------	-------------

DIN	6921
-----	------

cause hydrogen embrittlement.

FABUKY OF COURSE.

Műszaki specifikációk

b (min.)	22
d _c (max.)	18
k (max.)	8.1
P	1.25
s	13

Műszaki rajz

