
FABORY



# Hatlapfejű **csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M8X30**

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 04137.080.030 |
| Márka | - |
| UBB | 500648944188 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8717077238541 |
| csom. 200 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki **adatok**

| | |
|---|---|
| Átmérő | M8 |
| Hossz | 30 mm |
| Osztály | 10.9 |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon |
| Fej alak | Hatszögletű fej |
| Anyag | Acél |
| Menetirány | Jobb |
| Felületkezelés | Horganyzott |
| Menetek | Metrikus menet |
| Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők |

## **Szabványok**

| | |
|---|---|
| ASME | ≈B18.2.3.4M |
| DIN | 6921 |
| EN | ≈1665 |
| ISO | ≈4162 |

a karimával.Nincs szükség alátétre.

## Műszaki **specifikációk**

| | |
|---|---|
| b (min.) | 22 |
| d-D | M8 |
| dc (max.) | 18 |
| k (max.) | 8.1 |
| L (mm) | 30 |
| P | 1.25 |
| s | 13 |

## Műszaki **rajz**

