
FABORY



Hatlapfejű **csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M12X25**

Cikkszám	04137.120.025
Márka	-
UBB	500648945177
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238640
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M12
Hossz	25 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők

Szabványok

DIN	6921
ISO	≈4162
ASME	≈B18.2.3.4M
EN	≈1665

a karimával.Nincs szükség alátétre.

Műszaki **specifikációk**

b (min.)	30
d-D	M12
dc (max.)	26.6
k (max.)	11.5
L (mm)	25
P	1.75
s	16

Műszaki **rajz**

