



EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Horganyzott 10.9 M6X12

Cikkszám	04140.060.012
Márka	-
UBB	500650799777
UNSPSC	31162400
EAN	8717077294424
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M6
Hosszúság (L) (mm)	12
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921
EN	1665
ISO	≈4162

Műszaki specifikációk

b (min.)	18
d _c (max.)	14.2
k (max.)	6.6
P	1
s	10

Műszaki rajz

