
FABORY



EN 1665 hatlapfejű **peremes csavar EN 1665 Acél Horganyzott 10.9 M12X80**

Cikkszám	04140.120.080
Márka	-
UBB	500650802316
UNSPSC	31162400
EAN	8717077294684
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M12
Hossz	80 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

DIN	≈6921
ISO	≈4162
EN	1665
ASME	≈B18.2.3.4M

Műszaki **specifikációk**

b (min.)	30
d-D	M12
dc (max.)	26.6
k (max.)	11.8
L (mm)	80
P	1.75
s	18

Műszaki **rajz**

