



EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Horganyzott 10.9 M16X50

Cikkszám	04140.160.050
Márka	-
UBB	500650802647
UNSPSC	31162400
EAN	8717077294714
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M16
Hosszúság (L) (mm)	50
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

EN	1665
ISO	≈4162
DIN	≈6921
ASME	≈B18.2.3.4M

Műszaki specifikációk

b (min.)	38
d _c (max.)	35
k (max.)	15.4
P	2
s	24

Műszaki rajz

