




EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Horganyzott 10.9 M16X60

Cikkszám	04140.160.060
Márka	-
UBB	500650802720
UNSPSC	31162400
EAN	8717077294721
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	60 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162
EN	1665
DIN	≈6921

Műszaki specifikációk

b (min.)	38
d-D	M16
dc (max.)	35
k (max.)	15.4
L (mm)	60
P	2
s	24

Műszaki rajz

