

Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 960 Acél Felületkezeletlen 10.9 M30X2,00X120



Cikkszám	04160.300.120
Márka	-
UBB	500644710682
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019614
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M30
Hosszúság (L) (mm)	120
P	2
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus finom menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm<L≤200mm	72
b (min.): L>200mm	85
b (min.): L≤125mm	66

Műszaki rajz

k 18.7

s 46

UP COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

